

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/jsp-polmaska-force8-z-filtrami-presstocheck-p3-p-55910.html>



## JSP PÓŁMASKA FORCE8 Z FILTRAMI PRESSTOCHECK P3

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>158,36 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>BHP JSP 9080</b>   |
| Kod producenta   | <b>BHT0A3-0L5-N00</b> |
| Kod EAN          | <b>5038428169080</b>  |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Ilość w opakowaniu: 1  
Wysokość: 11,5 CM  
Szerokość: 26 CM  
Długość: 30 CM  
Waga: 0,226 KG OPAKOWANIE

#### Półmaska ??Force®8 z filtrami PressToCheck™ P3 RD

Półmaska ??Force®8 z podwójnym wkładem i zaworem Typhoon™ oferuje wyjątkowo niski opór oddychania i 4-punktową uprząż z klamrami do szybkiego zwalniania. Maską jest wykonana z trwałej termoplastycznej gumy, która zapewnia doskonałe dopasowanie do większości kształtów twarzy. Maskę akceptuje pełną gamę niskoprofilowych filtrów Force®8, dzięki czemu Force®8 jest elastyczna w wielu zastosowaniach, zapewniając filtrującą ochronę przed cząstkami stałymi, wieloma gazami i oparami.

#### Wygoda

Wytrzymała maska ??z gumy termoplastycznej zapewnia doskonałe dopasowanie do większości kształtów twarzy.

#### Uprząż

W pełni regulowane 4-punktowe zawieszenie kołyski zapewniające efektywne dopasowanie do twarzy.

#### CR2 Reflectivity

Odblaskowe paski zwiększają widoczność w słabo oświetlonych miejscach, zwiększając bezpieczeństwo.

#### Zawór wydechowy Typhoon™

Zawór wydechowy o niskim oporze ułatwia oddychanie, ze stabilną konfiguracją maski.

#### Filtry Force®

Ekonomiczne filtry Force®8 dostępne z niskim kątem profilu dla minimalnego upośledzenia wzroku.

#### Zgodność

Spełnia normy EN 140 (część twarzowa), EN 14387:2004 (wydajność filtra), EN 143:200 (wydajność filtra)

#### Filtry PressToCheck™ P3 RD

Skąd możesz mieć pewność, że założyłeś maskę prawidłowo?

---

Dzięki nowym, zgłoszonym do opatentowania filtrom Force®8 PressToCheck™ możesz natychmiast sprawdzić, czy za każdym razem masz właściwe uszczelnienie.

#### **DOPASUJ SIĘ!**

Założ maskę - Załóż paski i uprząż na głowę i pociągnij paski, aby uzyskać odpowiednio ciasne i wygodne dopasowanie.

#### **NACIŚNIJ!**

PressToCheck™ - Ściśnij przednią i tylną część obu osłon filtra, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza przez filtry.

#### **SPRAWDŹ TO!**

Wdech — powietrze nie powinno przechodzić przez maskę. Dostosuj maskę i powtarzaj, aż nie będzie. Zwolnij po utworzeniu pieczęci.

#### **Cechy i zalety**

- Codzienne dopasowanie do twarzy Pewność
- Przechodzi dolomit
- Ochrona przed pyłem budowlanym
- Większa higiena
- Zawór wdechowy ułatwiający konserwację
- Niskoprofilowe osłony chronią filtry
- Zgodność z normą EN 143

\*\*