

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/lazienkowa-waga-analityczna-z-bluetooth-p-48941.html>



ŁAZIENKOWA WAGA ANALITYCZNA Z BLUETOOTH

Cena	67,37 zł
Numer katalogowy	W-69203
Kod producenta	69203
Kod EAN	5906083025990

Opis produktu

Dane techniczne:

Marka: Fala
Symbol: 69203
Seria: GRH
Wymiary: 300x300x28 mm
Materiał: szkło hartowane
Zakres temperatury pracy: 5~35 °C
Temperatura przechowywania: -10 ~ +60 °C
Zasilanie: bateryjne
Rodzaj baterii: 4x1.5V AAA
Kolor: czarny
Podświetlenie: tak
Rodzaj wyświetlacza: LCD
Maks. obciążenie
180 kg
396 lb
Funkcje: analiza masy ciała (kg)|analiza tkanki tłuszczowej (%)|analiza zawartości wody (%)|analiza masy mięśniowej (kg)|analiza masy kostnej (kg)|analiza trzewnej tkanki tłuszczowej|analiza indeksu
Wilgotność względna pracy Rh: ? 90 %
Min. obciążenie:
3 kg
6.6 lb
Podziałka wagi:
0.1 kg
0.2 lb
Jednostka wagi:
kg|lb|st
Rozmiar wyświetlacza: 76.5x35 mm
Pobór prądu w trakcie pracy: ? 25 mA
Pobór prądu w trakcie czuwania: ? 10 µA
Przeciążenie: 2.5 kg ponad górny limit maks. obciążenia
Elektrody: powłoka ITO
Automatyczne kalibrowanie: tak
Automatyczne włączanie / wyłączanie: tak
Wskaźnik przeciążenia: tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak

Pomiar na podstawie czterech czujników tensometrycznych: tak
Standard przesyłu danych: Bluetooth

Elektroniczna waga z wyświetlaczem LCD.

Precyzyjny pomiar 8 parametrów pomaga kontrolować stan zdrowia, efekty stosowanej diety i aktywności fizycznej.

Korzystając z technologii Bluetooth, dane są przesyłane bezpośrednio do bezpłatnej aplikacji, która ułatwia śledzenie wyników. Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i amatorów.

dokładny pomiar za pomocą 4 czujników tensometrycznych
analiza składu ciała przy użyciu technologii BIA (analiza impedancji bioelektrycznej):
masy ciała (kg)
tkanki tłuszczowej (%)
zawartości wody (%)
masy mięśniowej (kg)
masy kostnej (kg)
trzewnej tkanki tłuszczowej
indeksu masy ciała BMI
dziennego zapotrzebowania kalorycznego (kcal)
pomiar bioimpedancji za pomocą powłoki ITO
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii na wyświetlaczu
hartowane szkło dla poprawy bezpieczeństwa
podświetlany i czytelny ekran LCD

**