

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/scisk-uniwiersalny-jednoreczny-szybkomocujacy-obro-30080mm-p-57374.html>



ŚCISK UNIWERSALNY JEDNORĘCZNY SZYBKOMOCUJĄCY OBRO. 300*80MM

Cena	152,06 zł
Numer katalogowy	BY EZ360-30
Kod producenta	EZ360-30
Kod EAN	4008158041995

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Rozwarcie: 300mm
Rozstaw: 80mm
Szerokość rozstawu e: 195-465mm
Szyna: 18x5mm

Bessey EZ360-30 Ścisk uniwersalny jednoręczny szybkomocujący

Zalety:

dzięki innowacyjnemu mechanizmowi obrotowemu 360° można idealnie dopasować pozycję uchwytu do zadania mocowania dzięki długim nakładkom ochronnym, które chronią powierzchnię obrabianego przedmiotu i rozkładają siłę mocowania do 1400 N poprzez zmianę górnej części z mocującej na rozpierającą dzięki mechanizmowi zwalnającemu z przyciskiem Z jednej strony uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję pompowania, a tym samym lepsze przełożenie siły. Z drugiej strony, uchwyt może być również odchylony poza obszar roboczy po zakończeniu procesu zaciskania, co umożliwi umieszczenie kilku zacisków w bardzo ograniczonej przestrzeni: dzięki bardzo długiemu uchwytowi z wysokiej jakości dwukomponentowego tworzywa sztucznego z dźwignią pompki, który można całkowicie obrócić wokół szyny i bezpiecznie zablokować w 12 pozycjach dzięki dźwigni zwalniającej zintegrowanej w rękojeści możliwe jest szybkie przestawianie ramienia ruchomego i zluźnianie ścisku dzięki wysokiej jakości materiałów takich jak poliamid wzmocniony włóknem szklanym, z którego wykonano ramię stałe i ruchome, oraz ulepszana cieplnie i czerniona stal, z której wykonano profilowaną szynę dzięki obudowie z tworzywa sztucznego, która chroni mechanizm napędowy ramienia ruchomego przed pyłem i wiórami

Szczegóły produktu

Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie zespołu uchwytu wokół szyny
12-stopniowy mechanizm zatraskowy, który pewnie utrzymuje wybraną pozycję uchwytu
Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi osłonami ochronnymi
Siła mocowania do 1 400 N
Możliwość zmiany położenia w celu rozłożenia – bez użycia narzędzi dzięki prostemu mechanizmowi zwalnającemu za pomocą przycisku w części górnej
Obsługa jedną ręką bez użycia siły
W opakowaniu z zawieszka

**

